

STOPRAY - IPASOL — MIĘKKOPOWŁOKOWE SZKŁO OFERUJĄCE IZOLACJĘ TERMICZNĄ I MAKSYMALNĄ KONTROLĘ SŁONECZNĄ

Szyby jednokomorowe 6-16-4 (z argonem 90%)													
	Pozycja powłoki	Kolor	EN 410 (2011)						EN 673	Hartowanie/ Gięcie	Wymiary cięte	Ścieranie krawędzi	Żywotność powłoki
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC	U _g W/(m ² ·K) ⁽¹⁾				
Stopray Ultra-70 on Clearvision ⁽⁴⁾	#2	Neutralny	70	33	10	11	25	0,38	1.0	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
ipascal ultraselect 62/29	#2	Neutralny	62	29	9	11	34	0,34	1.0	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
Stopray Ultra-60	#2	Neutralny	60	28	13	14	38	0,33	1.0	Nie	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Ultra-50 on Clearvision ⁽⁴⁾	#2	Neutralny	50	23	18	14	32	0,26	1.0	Nie	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-70 & Vision-70T ⁽²⁾	#2	Neutralny	70	35	14	15	26	0,40	1.0	wersja T	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-62 & Vision-62T ⁽²⁾	#2	Neutralny	61	33	15	13	33	0,38	1.0	wersja T	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-52 & Vision-52T ⁽²⁾	#2	Neutralny	51	27	16	13	38	0,31	1.0	wersja T	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-40 & Vision-40T ⁽²⁾	#2	Neutralny	40	21	19	15	39	0,24	1.0	wersja T	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-60	#2	Neutralny	61	35	15	18	37	0,40	1.0	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-60T ⁽²⁾	#2	Neutralny	60	37	14	20	37	0,43	1.0	Tak	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-50	#2	Neutralny	50	28	19	22	42	0,32	1.0	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-50T ⁽²⁾	#2	Neutralny	50	30	17	22	40	0,34	1.0	Tak	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray SilverFlex	#2	Neutralny	44	27	48	46	22	0,31	1.0	Tak	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Titanium 34T ⁽²⁾	#2	Szary	34	21	6	13	68	0,24	1.0	Tak	Nie	Tak	3 miesiące
ipascal neutral 70/37	#2	Neutralny	70	37	12	15	29	0,43	1.0	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
ipascal platin 47/29	#2	Srebrny	47	29	40	30	26	0,33	1.0	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
ipascal platin 25/17	#2	Srebrny	25	17	61	33	24	0,20	1.0	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
Stopray Smart 51/33	#2	Neutralny	51	34	26	18	31	0,39	1.1	Tak	Nie	Nie ⁽³⁾	9 miesięcy
Stopray Smart 30/20	#2	Neutralny niebieskawy	30	21	29	15	47	0,24	1.1	Tak	Nie	Nie ⁽³⁾	9 miesięcy

Szyby jednokomorowe 6-16-4 (iplus 1.0 na poz. #3 z argonem 90%)

	Pozycja powłoki	Kolor	EN 410 (2011)						EN 673	Hartowanie/ Gięcie	Wymiary cięte	Ścieranie krawędzi	Żywotność powłoki
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC	U _g W/(m ² .K) ⁽¹⁾				
ipascal bright neutral	#2	Neutralny	55	44	37	36	19	0,51	1.0	Tak	Tak	Nie	3 miesiące
ipascal bright white	#2	Neutralny	56	45	38	36	12	0,52	1.0	Tak	Tak	Nie	3 miesiące

Szyby dwukomorowe 6-16-4-16-4 (powłoka na poz.#2- Clearvision – iplus 1.1 na poz.#5 z argonem 90%)

	Pozycja powłoki	Kolor	EN 410 (2011)						EN 673	Hartowanie/ Gięcie	Wymiary cięte	Ścieranie krawędzi	Żywotność powłoki
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC	$\frac{U_g}{W/(m^2 \cdot K)}$ ⁽¹⁾				
Stopray Ultra-70 on Clearvision	#2	Neutralny	63	31	13	15	28	0,36	0.5	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
ipascal ultraselect 62/29	#2	Neutralny	57	27	11	14	35	0,31	0.5	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
Stopray Ultra-60	#2	Neutralny	55	26	15	18	28	0,31	0.5	Nie	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Ultra-50 on Clearvision	#2	Neutralny	45	21	20	17	35	0,24	0.5	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-70 & Vision-70T ⁽²⁾	#2	Neutralny	65	33	17	18	28	0,38	0.5	wersja T	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-62 & Vision-62T ⁽²⁾	#2	Neutralny	56	31	17	17	35	0,36	0.5	wersja T	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-52 & Vision-52T ⁽²⁾	#2	Neutralny	47	25	18	16	40	0,29	0.5	wersja T	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-40 & Vision-40T ⁽²⁾	#2	Neutralny	37	19	20	18	41	0,22	0.5	wersja T	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-60T ⁽²⁾	#2	Neutralny	55	34	16	23	40	0,39	0.5	Tak	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-60	#2	Neutralny	56	32	17	21	39	0,37	0.5	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-50T ⁽²⁾	#2	Neutralny	46	28	19	24	41	0,32	0.5	Tak	Nie	Tak	3 miesiące
Stopray Vision-50	#2	Neutralny	46	26	20	24	44	0,30	0.5	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
Stopray SilverFlex	#2	Neutralny	41	25	49	45	23	0,29	0.5	Tak	Nie	Tak	3 miesiące
ipascal neutral 70/37	#2	Neutralny	65	35	15	18	31	0,40	0.5	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
ipascal platin 47/29	#2	Srebrny	44	27	42	31	28	0,31	0.5	Nie	Tak	Tak	3 miesiące
ipascal platin 25/17	#2	Srebrny	23	16	61	34	25	0,18	0.5	Nie	Tak	Tak	3 miesiące

⁽¹⁾ Identyczne wartości dla ramki gr. 15 mm lub 16 mm.

⁽²⁾ Ta powłoka musi być hartowana dla uzyskania ostatecznych właściwo-ści i estetyki. Nie może być stosowana bez obróbki termicznej.

⁽³⁾ Prosimy postępować zgodnie z instrukcją obróbki Stopray Smart i instrukcją kompatybilności spoiw do strukturalnego szklenia Stopray Smart.

⁽⁴⁾ Szyba wewnętrzna Planibel Clearvision.

ENERGY — MIĘKKOPOWŁOKOWE SZKŁO OFERUJĄCE KONTROLĘ SŁONECZNĄ I IZOLACJĘ TERMICZNĄ

Szyba jednokomorowa 6-16-4 (z argonem 90%)

	Pozycja powłoki	Kolor	EN 410 (2011)						EN 673	Hartowanie/ Gięcie	Wymiary cięte	Ścieranie krawędzi	Żywotność powłoki
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC	U _g W/(m ² ·K) ⁽¹⁾				
Energy 72/38 & Energy 72/38T ⁽²⁾	#2	Neutralny	72	38	13	14	26	0,44	1.0	wersja T	Nie	Tak	3 miesiące
Energy 65/41	#2	Neutralny	65	41	25	24	21	0,48	1.0	Nie	Nie	Tak	3 miesiące
Energy 65/42S ⁽³⁾	#2	Neutralny	65	42	26	24	21	0,48	1.0	Tak	Nie	Tak	3 miesiące
Energy 72/38-AF ⁽⁴⁾	#1 #2	Neutralny	66	35	16	16	36	0,41	1.0	Nie	Nie	Tak	3 miesiące

Szyba dwukomorowa 6-16-4-16-4 (powłoka w poz.#2 - Clearvision - iplus w poz.#5 -z argonem 90%)

Energy 72/38 & Energy 72/38T ⁽²⁾	#2	Neutralny	66	35	16	18	29	0,40	0.5	wersja T	Nie	Tak	3 miesiące
Energy 65/41	#2	Neutralny	60	38	28	26	24	0,44	0.5	Nie	Nie	Tak	3 miesiące
Energy 65/42S ⁽³⁾	#2	Neutralny	60	38	28	26	25	0,44	0.5	Tak	Nie	Tak	3 miesiące

⁽¹⁾ Identyczne wartości dla ramki gr. 15 mm lub 16 mm.

⁽²⁾ Ta powłoka musi być hartowana dla uzyskania ostatecznych właściwości i estetyki. Nie może być stosowana bez obróbki termicznej.

⁽³⁾ Pojedynczy produkt magazynowy: może być używany jako szkło odporne , jak i może być hartowany, oferując jednocześnie podobną estetykę i właściwości.

⁽⁴⁾ AF: powłoka przeciwkondensacyjna

SUNERGY — NEUTRALNE SZKŁO TWARDOPOWŁOKOWE, KONTROLA SŁONECZNA I Dобра IZOLACJA TERMICZNA

Szyba jednokomorowa 6-16-4 (iplus 1.0 w poz.#3 – z argonem 90%)

	Pozycja powłoki	Kolor	EN 410 (2011)						EN 673	Hartowanie/ Gięcie	Wymiary cięte	Ścieranie krawędzi	Żywotność powłoki
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC	U _g W/(m ² ·K) ⁽¹⁾				
Sunergy Clear	#2	Neutralny	59	41	13	18	48	0,47	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Sunergy Azur	#2	Jasno niebieski	48	31	10	17	66	0,36	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Sunergy Dark Blue	#2	Ciemno niebieski	38	25	8	17	73	0,29	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Sunergy Grey	#2	Szary	28	23	6	17	74	0,26	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana

STOPSOL — REFLEKSYJNE TWARDOPOWŁOKOWE SZKŁO KONTROLI SŁONECZNEJ

Szyba jednokomorowa 6-16-4 (iplus 1.0 w poz. #3 – z argonem 90%)

	Pozycja powłoki	Kolor	EN 410 (2011)						EN 673 U _g W/(m ² ·K) ⁽¹⁾	Hartowanie/ Gięcie	Wymiary cięte	Ścieranie krawędzi	Żywotność powłoki
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Stopsol Classic Clear	#2	Neutralny	34	30	28	34	39	0,34	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Stopsol Classic Grey	#2	Szary	16	17	10	34	74	0,20	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Stopsol Classic Green	#2	Zielony	27	19	20	34	73	0,22	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Stopsol Classic Bronze	#2	Brązowy	19	19	12	34	69	0,22	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Stopsol Supersilver Clear	#2	Neutralny	54	42	37	36	20	0,48	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Stopsol Supersilver Grey	#2	Szary	26	24	12	35	66	0,28	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Stopsol Supersilver Green	#2	Zielony	44	27	27	36	61	0,31	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Stopsol Supersilver Dark Blue	#2	Ciemno niebieski	35	24	18	35	66	0,28	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Stopsol SilverLight PrivaBlue	#2	Intensywny niebieski	24	16	9	28	81	0,18	1.0	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana

IPLUS / PLANIBEL LOW-E — IZOLACJA TERMICZNA, NEUTRALNY WYGLĄD I WYSOKA PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA

Szyba jednokomorowa 4-16-4 (z argonem 90%)

	Pozycja powłoki	Kolor	EN 410 (2011)						EN 673	Hartowanie/ Gięcie	Wymiary cięte	Ścieranie krawędzi	Żywotność powłoki
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC	U _g W/(m ² ·K) ⁽¹⁾				
iplus 1.1	#3	Neutralny	82	64	12	12	15	0,74	1.1	Nie	Nie	Tak	3 miesiące
iplus 1.1T ⁽²⁾	#3	Neutralny	82	66	12	12	14	0,76	1.1	Tak	Nie	Tak	3 miesiące
iplus 1.0	#3	Neutralny	77	57	15	16	16	0,66	1.0	Nie	Nie	Tak	3 miesiące
iplus 1.0T ⁽²⁾	#3	Neutralny	81	62	13	14	13	0,71	1.0	Tak	Nie	Tak	3 miesiące
iplus 1.1-AF ⁽³⁾	#1 #2	Neutralny	75	55	15	15	24	0,63	1.1	Nie	Nie	Tak	3 miesiące
Planibel A	#3	Neutralny	73	75	17	15	22	0,86	1.3	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Planibel G & Planibel G fasT	#3	Neutralny	75	76	17	16	18	0,87	1.5	Tak	Nie	Nie	Nielimitowana
Planibel AS	#3	Neutralny	82	72	12	12	13	0,83	1.2	Tak	Nie	Tak	3 miesiące

Szyba dwukomorowa 4-16-4-16-4 (Low-e w poz.#2 -Clearvision - Low-e w poz.#5 - z argonem 90%)

	Pozycja powłoki	Kolor	EN 410 (2011)						EN 673 U _g W/(m ² ·K) ⁽¹⁾	Hartowanie/ Gięcie	Wymiary cięte	Ścieranie krawędzi	Żywotność powłoki
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
iplus 1.1	#2 #5	Neutralny	75	53	16	16	20	0,61	0.6	Nie	Nie	Tak	3 miesiące
iplus 1.0	#2 #5	Neutralny	66	43	22	22	22	0,49	0.6	Nie	Nie	Tak	3 miesiące
iplus 1.1-AF ⁽³⁾	#1 #2 #5	Neutralny	69	48	18	18	29	0,55	0.6	Nie	Nie	Tak	3 miesiące
iplus LS	#2 #5	Neutralny	75	61	17	17	19	0,70	0.7	Nie	Nie	Tak	3 miesiące

WCIEL W ŻYCIE SWOJĄ WIZJĘ DZIĘKI USŁUGOM AGC

AGC zapewnia kompleksową obsługę, oferując wszystkie elementy niezbędne do stworzenia rozwiązania doskonałego pod względem estetycznym i technicznym: badania, konsultacje i doradztwo techniczne, produkcję i logistykę. Dzięki wyznaczonym zespołom, specjalistycznym usługom i narzędziom online oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu - od wczesnego planowania po ukończoną budowę.

 PORADY EKSPERTÓW → Zespół ds. międzynarodowych projektów budowlanych (IBP) → Zespół doradczy wsparcia technicznego (TAS) → Certyfikacja przetwórców szkła AGC	 INFORMACJE O PRODUKTACH → Broszury i ulotki produktów → Dokumentacja techniczna → Karta danych technicznych → Dokumenty gwarancyjne	 NARZĘDZIA ONLINE → Konfigurator szkła → Katalog produktów → Aplikacje referenčnih staveb AGC → Aplikacja References App → Wizualizator Architectural Glass Visualiser → Wirtualizacja projektu → Modelowanie informacji o budynku (BIM) → Witryna produktu: agc-younglass.com
 PRAKTYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU → Analiza cyklu życia → Certyfikacja Cradle to Cradle → PWsparcie w pzakresie realizacji celów LEED, BREEAM i HQE	 PRÓBK I MAKIETY → Próbki demonstracyjne → Tworzenie makiet	 DOSTOSOWANIE → Szkło wielkoformatowe (> 7 m) → Rozmiar na zamówienie (TMS) → Powłoka na żądanie demand) → Spandrel wytwarzający energię dopasowany do szkła vision

AGC Glass Europe
AGC Glass Europe ma przedstawicielstwa na całym świecie. więcej adresów można znaleźć na stronie - polska@agc.com

PL – 05/2022

PRODUKTY STANDARDOWE — PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI I CZASIE DOSTAWY PRODUKTÓW

Thickness	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	44.2	66.2
Stopray Ultra-70 on Clearvision		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
ipascal ultraselect 62/29						
Stopray Ultra-60		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Stopray Ultra-60 on Clearvision						
Stopray Ultra-50 on Clearvision		CE - DACH - IB - IT - NW				
Stopray Vision-70		CE - DACH - IB - IT - NW			IT	
Stopray Vision-70 on Clearvision						
Stopray Vision-70T		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	IT		
Stopray Vision-70T on Clearvision						
Stopray Vision-62		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Stopray Vision-62 on Clearvision						
Stopray Vision-62T		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	IT		
Stopray Vision-62T on Clearvision						
Stopray Vision-60T						
Stopray Vision-52		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Stopray Vision-52 on Clearvision						
Stopray Vision-52T		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW		
Stopray Vision-52T on Clearvision						
Stopray Vision-50T						
Stopray Vision-50T on Clearvision						
Stopray Vision-40						
Stopray Vision-40T						
Stopray Vision-40T on Clearvision						
Stopray SilverFlex						
Stopray Titanium-34T						
ipascal neutral 70/37	NW	CE - DACH - IB - IT - NW				
ipascal platin 49/27						
ipascal platin 25/17						
Stopray Smart 51/33	IB - IT - NW	IB - IT - NW	IT - NW			
Stopray Smart 30/20		CE - DACH - IB - IT - NW	IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW		
ipascal bright neutral						
ipascal bright white						
Sunergy Clear		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW		
Sunergy Azur		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Sunergy Dark Blue						
Sunergy Grey		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Stopsol Classic Clear	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW		CE - DACH - IB - IT - NW	
Stopsol Classic Grey	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW				
Stopsol Classic Green	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW				
Stopsol Classic Bronze	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			IT - NW	
Stopsol Supersilver Clear	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	
Stopsol Supersilver Grey		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Stopsol Supersilver Green			CE - DACH - IB - IT - NW			
Stopsol Supersilver Dark Blue		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Stopsol SilverLight Priva Blue		CE - DACH - IB - IT - NW				
Energy 72/38	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW
Energy 72/38 on Clearvision						
Energy 72/38T		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Energy 72/38T on Clearvision						
Energy 65/41	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW				
Energy 65/42S	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW				
Planibel Anti-Fog	CE - DACH - IB - IT - NW	NW			NW	
iplus 1.1-AF						
Energy 72/38-AF						

Standardowe (w magazynie) we wskazanym regionie
w przeciwnym razie w produkcji i dostępne dla wszystkich pozostałych regionów.

W produkcji

Na zamówienie

Inne

Regiony: **IT** = Włochy **CE** = Europa Środkowa **IB** = Hiszpania i Portugalia **DACH** = Niemcy, Dania, Austria i Szwajcaria **FI** = Finlandia
NW = Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Szwecja, Norwegia, UK, kraje zamorskie

Rodzaj	Skrót	Termin dostawy ¹	Minimalna ilość
Standard	Oznaczenie ST1 w Katalogu Produktowym	≤ 1 tydzień loco fabryka	1 opakowanie
W produkcji	Oznaczenie STX w Katalogu Produktowym	≤ 5 tygodni loco fabryka	1 opakowanie
Na zamówienie	Oznaczenie OR w Katalogu Produktowym	Należy skontaktować się z przedstawicielem Centrum Obsługi Klienta	4 opakowania, w przeciwnym razie dopłata w wysokości 1.000 EUR
Inne	Pozostałe produkty	Należy skontaktować się z przedstawicielem Centrum Obsługi Klienta	Należy skontaktować się z przedstawicielem Centrum Obsługi Klienta

¹ Podany czas dostawy został oszacowany przez AGC i nie może być traktowany jako wiążący.



Wartości podane w tabeli przedstawiają ogólny przegląd dostępności produktu i czasu dostawy. Dokładne informacje na temat dostępności według rozmiaru lub regionu znajdują się w katalogu produktów AGC na stronie www.agc-yourglass.com.

